

Retsch
MILLING & SIEVING

NEW

レツチェ 遊星ボールミル PM300

様々な試料の粉碎、分散、混合に対応

新世代の最新型遊星ボールミル

- ▶ 粉碎粒度：<1 μm 、コロイド粉碎の場合 <0.1 μm
- ▶ 試料投入サイズ：< 10 mm
- ▶ 粉碎ジャーのサイズ：12mL ~ 500mL*

* 取り扱いサイズは粉碎ジャーの材質によります。



製品ページ



CARBOLITE
IGERO 30-3000°C

大好評
発売中

カーボライト・ゲロ 電気炉 HTF17/27

脱脂から焼結までをこれ1台で

NEW アフターバーナーオプション取り扱い開始

- ▶ 常用最高温度 1600°C (最高 1700°C)
- ▶ 炉内寸法高さ 300mm × 幅 300mm × 奥行 300mm
- ▶ 消費電力 10000W(10kW)



製品ページ



QATM
QUALITY ASSURED

NEW

QATM 自動精密切断機 Qカット 200 A

新冷却システムでホイールの摩耗を軽減

切断チャンバー内 LED 照明付き

- ▶ 切断能力：最大Φ 75mm
- ▶ 切断ホイール径：75 - 203 mm まで
- ▶ 垂直移動 (Y- 軸移動) 80 mm



製品ページ

